

Modelo	Descripción
PRV240	Unidad de prueba
FLK-279FC/IFLEX/MB	Multimetro termográfico con fc y iflex
FLUKE-279FC/MB	Multimetro termográfico con fc
FLUKE-27II	Multimetro de valor promedio
FLUKE-28II	Multimetro de verdadero valor eficaz
FLUKE-28IIEEX	Multimetro de verdadero valor eficaz
FLUKE-83-5	Multimetro industrial
FLUKE-87-5	Multimetro industrial de verdadero valor eficaz
FLUKE-87-5/E2 KIT	combo kit industrial de verdadero valor eficaz
FLUKE-87V/PRV240	Multimetro fluke-87-5 + prv240
FLUKE-88-5	Multimetro automotriz
FLUKE-88-5/A KIT	combo kit automotriz
FLK-287/FVF/IR3000	Multimetro 287 con software y conectividad inalámbrica
FLK-289/FVF/IR3000	Multimetro 289 con software y conectividad inalámbrica
FLUKE-287	Multimetro digital analogico profesional
FLUKE-287/FVF	Multimetro digital analogico profesional con interfase y software
FLUKE-289	Multimetro digital analogico profesional
FLUKE-289/FVF	Multimetro digital analogico profesional con interfase y software
FLUKE-175 ESFP	Multimetro digital analogico avanzado
FLUKE-177 ESFP	Multimetro digital analogico con pantalla retroiluminada
FLUKE-179 ESFP	Multimetro digital analogico con pantalla retroiluminada y medidor de temperatura
FLUKE-233	Multimetro de verdadero valor eficaz con display remoto
FLUKE-77-4	Multimetro digital
FLUKE-113	Multimetro básico de propósito general
FLUKE-114	Multimetro básico para instalador eléctrico
FLUKE-115	Multimetro para tecnico electricista, prueba capacitancia y diodos
FLUKE-116	Multimetro básico con medición temperatura
FLUKE-116/323 KIT	juego de Multimetro fluke-116 y amperímetro de gancho
FLUKE-116/62 MAX+	juego de Multimetro fluke-116 y termómetro infrarrojo
FLUKE-117	Multimetro p/mnto electrico con detector sin contacto
FLUKE-117/323 KIT	juego de Multimetro fluke-117 y amperímetro de gancho
FLUKE-117/PRV240	Multimetro fluke-117 y unidad de prueba prv240
FLK-3000FC	Multimetro con comunicación inalámbrica
FLK-3000FC GM	kit inalámbrico par mantenimiento general
FLK-3000FC HVAC	kit inalámbrico para aire acondicionado
FLK-3000FC IND	kit inalámbrico industrial
FLK-3000FC/1AC-II	kit inalámbrico Multimetro y probador de voltaje
FLK-3000FC/AUTO	fluke connect automotive kit

Modelo	Descripción
FLK-3000FC/EDA2	kit inalámbrico Multímetro con juego de accesorios
FLK-3000FC/PRV240	Multímetro 3000fc y unidad de prueba prv240
FLK-3000FC/TPAK	fluke-3000fc with tpak meter hanging kit
FLK-A3000FC	Modulo inalámbrico fc de corriente ca
FLK-A3000FC KIT	kit inalámbrico Multímetro y módulo a3000fc
FLK-A3001FC	Modulo inalámbrico fc de corriente cc, iflex
FLK-A3001FC KIT	kit inalámbrico Multímetro y módulo a3001fc
FLK-A3002FC	Modulo inalámbrico fc de corriente ca/cc
FLK-A3003FC	Moduloe, 2000 a clamp attachment, hanging strap
FLK-A3004FC	Moduloe, 4 - 20 ma clamp attachment, hanging strap
FLK-T3000FC	Modulo inalámbrico fc de temperatura
FLK-T3000FC KIT	kit inalámbrico Multímetro y módulo t3000fc
FLK-V3000FC	Modulo inalámbrico fc de voltaje ac
FLK-V3000FC KIT	kit inalámbrico Multímetro y módulo v3000fc
FLK-V3001FC	Modulo inalámbrico fc de voltaje dc
FLK-V3001FC KIT	kit inalámbrico Multímetro y módulo v3001fc
FLK-V3003FC KIT	kit inalámbrico Multímetro y módulos voltaje ac y dc
C3004IND	estuche de transporte suave para kit industrial
FLK-C3000	bolsa de herramientas Moduloar de calidad para
FLK-C3003	estuche flexible de tres compartimentos dmm Moduloar
FLK-PC3000FC	adaptador inalámbrico para pc
FLUKE-IR3000FC	conector infrarrojo, fc
FLUKE-IR3000FC1550	CONNECTOR, 1550 INFRARED, FC
FLUKE-1AC-A1-II	detector de voltaje "voltage-alert-ii"
FLUKE-1LAC-A-II	detector de bajo voltaje voltage-alert 1lac-a-ii
FLK-1AC-A1-II-5PK	paquete de 5 voltage-alert 1ac-a1-ii
FLK2AC/90-1000V	detector de voltaje ac 90-1000v
FLK2AC/90-1000V5PK	paquete de 5 detectores de voltaje flk2ac
FLUKE-9040	probador de rotación de fase
FLUKE-9062	probador de rotación de fase con rotación de motor sin contacto
FLUKE-T5-1K/PRV240	probador t5-1000 y unidad de prueba prv240
LVD1A	detector de voltaje volt light rohs
LVD2	detector de voltaje con lámpara
PRV240FS	unidad de prueba para t6
T+	t+, probador eléctrico
T+PRO	t+ pro, probador eléctrico
T+PRO-1AC KIT	t+pro-1ac kit, probador eléctrico y detector de voltaje
T5-1000 USA	probador electrico
T5-600 USA	probador electrico
T5-600/62MAX+/1AC	kit con t5-600, 62max+, 1ac ii

Modelo	Descripción
T5-H5-1AC KIT/US	kit t5 con estuche y voltalert
T6-1000	probador eléctrico 1000v con "fieldsense"
T6-1000/PRV240FS	probador eléctrico t6-1000 con prv240fs
T6-600	probador eléctrico 600v con "fieldsense"
T6-600/62MAX+/1AC	probador eléctrico t6 con 62max+ y 1ac
T6-HT6-1AC KIT	probador eléctrico t6-100 con h-t6 y 1ac
FLK-1662 SCH	probador de instalaciones (requiere flk-166x-mtc-na)
FLK-1663 SCH	probador de instalaciones c/rcd (requiere flk-166x-mtc-na)
FLUKE-1503	megaohmetro 2 gohm 1000v
FLUKE-1503/EX LEAD	puntas de prueba
FLUKE-1507	megaohmetro 10 gohm 1000v
FLUKE-1550C	medidor de aislamiento 5kv
FLUKE-1550C/KIT	kit de medidor de aislamiento 5kv
FLUKE-1555	medidor de aislamiento 10kv
FLUKE-1555/KIT	kit de medidor de aislamiento 10kv
FLUKE-1577	Multímetro medidor de aislamiento
FLUKE-1587 FC/MXBR	Multímetro medidor de aislamiento , con fc
FLUKE-1587 T	Multímetro medidor de aislamiento p/telecom
FLUKE-1587/I400 FC	2-IN-1 INSULATION MULTIMETER W/CLAMP
FLUKE-1587/MDT FC	2-IN-1 ADV MOTOR & DRIVE KIT W/9040, I400
CABLE REEL 25M BL	carrete de cable 25m, azul
CABLE REEL 25M GR	carrete de cable 25m, verde
CABLE REEL 50M RD	carrete de cable 50m, rojo
EARTH STAKE	estaca para fluke-1623-2/1625-2
EI-1623	juego de pinzas amperimétricas selectivas/sin estacas para el fluke-1623.
EI-1625	juego de pinzas amperimétricas selectivas/sin estacas para el fluke-1625.
EI-162AC	transformador de corriente (inductor)
EI-162BN	transformador de núcleo dividido de 320 mm de diámetro.
EI-162X	transformador de corriente (sensor) con cables
ES-162P3	juego de estacas de tres postes (usado tanto para el fluke-1623 como para el fluke-1625).
ES-162P3-2	juego de estacas para medición de 3 polos
ES-162P4	juego de estacas de cuatro piezas (usado tanto para el fluke-1623 como para el fluke-1625).
ES-162P4-2	juego de estacas para medición de 4 polos
FLUKE-1621	comprobador básico de tierra (requiere es-162p3 para su operación)
FLUKE-1621 KIT	kit de prueba de tierra
FLUKE-1623-2 KIT	kit comprobador básico de tierra física geo
FLUKE-1625-2 KIT	kit comprobador avanzado de tierra física geo
FLUKE-1630-2 FC	medidor de tierra de gancho con conexión fc
GEO CABLE-REEL 25M	carrete de cable a tierra, 25m

Modelo	Descripción
GEO CABLE-REEL 50M	carrete de cable a tierra, 50m
GEO EARTH STAKE	estaca de tierra
GEOX PROBE CABLE	cable de conexión
FLUKE-353	amperimetro de gancho trms ca/cc, 2000 a, sólo amperios
FLUKE-355	amperimetro de gancho trms ca/cc, 2000 a, voltaje 600v
FLUKE-362/ESPR	amperimetro degancho 200a ac/dc 18mm
FLUKE-365	amperimetro de mordaza desprendible 200a trms ac/dc
FLUKE-368 FC	amperimetro de gancho para corriente de fuga, 40 mm, inalambrico
FLUKE-373	amperimetro de gancho 600a trms ac
FLUKE-374 FC	amperimetro de gancho 600a trms ac/dc, con fc
FLUKE-375 FC	amperimetro de gancho 600a trms ac/dc, c/filtro, con fc
FLUKE-376 FC	amperimetro de gancho1000a trms ac/dc c/iflex, con fc
FLUKE-381/MXP	amperimetro de gancho display remoto 1000a trms c/iflex
FLUKE-902	amperimetro de gancho rms 600a, temp, ma, capacitancia
FLUKE-902 FC	amperimetro de gancho rms 600a, temp, ma, capacitancia, flukeconnect
FLUKE-I2500-10	sonda de corriente iflex 2500a 10 pulgadas
FLUKE-I2500-18	sonda de corriente iflex 2500a 18 pulgadas
FLUKE-323	amperimetro de gancho 400a ac true rms
FLUKE-324	amperimetro de gancho 400a ac true rm c/temp
FLUKE-325	amperimetro de gancho 400a ac/dc true rms c/temp
H-T6	funda de cinturón para t6
BC500	cargador de ca
BP500	batería de ión de litio; 7,4v 3000mah
BT500-PROBE-TIP	10 punta de sonda de reemplazo
BTL10	sondas para analizadores de baterías estándar
BTL20	set de sondas de prueba inteligentes, con extensores (sin sensor de temp.)
BTL21	set de sondas de prueba inteligentes, con extensores y sensor de temp
BTL-A	adaptador de sonda de tensión/corriente
FLUKE-BT510	analizador de baterías
FLUKE-BT520	analizador de baterías
FLUKE-BT521	analizador de baterías avanzado
I430-FLEXI-TF-II	sonda flexible de corriente de 3000a
I430-FLEXI-TFII-4P	paquete de 4 pinzas flexibles de 3000a
FLUKE-922	medidor de flujo de aire
FLUKE-922/KIT	kit de medidor de aire
FLUKE-971	medidor de humedad y temperatura
FLUKE-975	medidor de aire
FLUKE-975V	medidor de aire con acc p/velocidad del aire
FLUKE-975VP	punta para medir velocidad del aire para fluke-975
FLUKE-985	contador de particulas

Modelo	Descripción
FLUKE-CO-205	carbon monoxide aspirator kit
FLUKE-CO-220	medidor de monoxido de carbon
PT12	tubo pitot de 12"
RLD2	detector de fugas
FLK-VT04 GLOBAL	termómetro visual 8 hz
FLK-VT04A GLOBAL	termómetro visual 8 hz con estuche suave
FLK-VT04-MAINT-KIT	kit vt04,8 hz/1507
FLK-VT04-BATTERY	batería de repuesto para vt04
FLK-VT04-CHARGER	fuelle de poder para vt04
FLK-VT04-HARD CASE	estuche rigido para termómetro visual
FL62MAX+/323/1AC	kit con fluke-62max+, fluke-323 y detector de voltaje 1ac
FL62MAX+/T+PRO/1AC	kit con fluke-62max+/t+pro/1ac / c115 y estuche suave
FLUKE-561	termometro ir industrial, 12:1, 550 °c
FLUKE-566	termómetro ir industrial, 30:1, 650 °c
FLUKE-568	termómetro ir industrial, 50:1, 800 °c
FLUKE-568EX	termómetro ir intrinsecamente seguro, aprobacion atex
FLUKE-572-2	termómetro ir industrial avanzado, 60:1, 900 °c
FLUKE-59 MAX ESP	termómetro ir, uso residencial, 8:1
FLUKE-59 MAX+ ESP	termómetro ir, uso residencial, 10:1
FLUKE-61	termometro ir digital emisividad fija, con apuntador laser, 275 °c
FLUKE-62 MAX +	termómetro ir, doble laser y proteccion ip54
FLUKE-62 MAX ESPR	termómetro ir, proteccion ip54
FLUKE-63	termometro ir digital, emisividad fija, con apuntador laser, 535 °c
FLUKE-64 MAX	termómetro infrarrojo 20:1
FLUKE-FP	termometro digital p/alimentos foodpro
FLUKE-FP PLUS	termometro digital p/alimentos foodpro plus
FLUKE-51-2 60HZ	termometro digital avanzado para 1 termopar
FLUKE-52-2 60HZ	termometro digital avanzado para 2 termopares
FLUKE-53-2 B 60HZ	termometro digital avanzado para 1 termopar con grabacion usb
FLUKE-54-2 B 60HZ	termometro digital avanzado para 2 termopares con grabacion usb
I1000S	punta de corriente ac para osciloscopio
I1010	pinza para corriente ac=700a, dc=1000a
I1010-KIT	kit-i1010, incluye pinza y estuche suave
I1500S AC/DC	CURRENT CLAMP UP TO 1500A
I1500S AC/DC HCC	CARRYING CASE INCLUDING THE I5000S CURRENT CLAMP
I200	gancho con salida de corriente (200amp.), tipo banana
I2000 FLEX	gancho flexible de corriente ac (2000 a)
I2000S AC/DC	CURRENT CLAMP UP TO 2000A
I2000S AC/DC HCC	CARRYING CASE INCLUDING THE I2000S CURRENT CLAMP
I200S	gancho con salida de voltaje (200amp.), tipo banana

Modelo	Descripción
I30	gancho de corriente para Multímetro
I3000 FLEX-4PK	sondas de corriente ac, paquete de 4
I3000S	gancho de corriente ac (3000a)
I3000S FLEX-24	gancho de corriente ac con cable de 24"
I3000S FLEX-36	gancho de corriente ac con cable de 36"
I30S	gancho de corriente para osciloscopio
I310S	gancho de corriente 30/300 amp ac/dc
I400	pinza para corriente ac hasta 400 amps.
I400S	gancho de corriente ac (400 a)
I410	pinza para corriente ac/dc hasta 400 amps.
I410-KIT	kit i-410, incluye pinza y estuche suave
I5S	gancho de corriente ac 5 a
I5SPQ3	gancho de corriente ac 5 a paquete de 3
I6000S FLEX-24	gancho de corriente ac 6000 amp 24"
I6000S FLEX-36	gancho de corriente ac 6000 amp 36"
I800	gancho de corriente para 800 amps.
AC120	puntas de prueba tipo caimán
AC173	puntas de prueba cocodrilo
AC175	puntas de prueba cocodrilo
AC220	caimanes de seguridad con resorte
AC280	puntas prueba tipo de gancho con resorte
AC283	puntas para presión de pines con resorte
AC285	puntas caiman largas completamente aisladas
AC285-FTP	alligator clips, ftp, ftpl, ftp-1, ftpl-1
AC288	suregrip terminal block probe set
AC87	puntas caiman especializadas
AC89	punta penetrante de aislantes
BP980	set de plugs banana duales
FTP-1	puntas de prueba
FTPL-1	fuse test probe set with test leads
H900	base para puntas de prueba
TL1550B	test lead set with alligator clips, red/blk/grn
TL1550EXT	extensión 15 pies p/puntas de prueba
TL165X	set de puntas de prueba con caimán
TL175	puntas de prueba twistguardtm, puntas de sonda de 2 mm de diám
TL175E	cables de prueba
TL221	extensión de puntas de prueba (1.5 m)
TL222	puntas de prueba de extrema flexibilidad
TL224	puntas de prueba flexibles con conector
TL26A	puntas de prueba multipropósito, 5 formas

Modelo	Descripción
TL27	juego de puntas de prueba trabajo duro
TL28A	puntas de prueba trabajo duro
TL40	puntas de prueba retractiles
TL71	puntas de prueba para m.d. de alta precision
TL75	puntas de prueba para m.d.
TL75/ITC	set de cables de prueba
TL76	puntas de prueba para m.d.
TL80A	juego de 6 puntas de prueba basicas para m.d.
TL81A	juego de 22 puntas de prueba de lujo para m.d.
TL910	puntas de prueba electronicas con reemplazos
TL930	cable de parcheo, 60cm
TL932	cable de parcheo, 90cm
TL935	kit de cables de parcheo
TL940	puntas de prueba "mini hook"
TL950	puntas de prueba "mini pincer"
TL960	puntas de prueba "micro hook"
TL970	kit de puntas de prueba "hook" y "pincer"
TLK1550-RTLK	puntas de prueba para 550x,1555
TP1	puntas de prueba slim reach
TP165X	punta prueba para boton de "prueba de aislamiento"
TP175	sondas de prueba twistguardtm, punta de sonda de 2 mm de diám.
TP175E	cables de prueba
TP2	puntas de prueba slim reach (2mm de diametro)
TP220	puntas de prueba de uso industrial
TP38	puntas de prueba aisladas
TP4	puntas de prueba slim reach (4mm de diametro)
TP74	puntas de prueba para entradas tipo banana
TP80	puntas de prueba electronicas
TP912	reemplazos para punta electronica tl910
TP920	kit de adaptadores para puntas de prueba
WC100	clips multicolor para identificación de puntas
FLK-166X-MTC-NA	punta de prueba principal norteamerica para flk-166x
FLUKE-414D ESPR	medidor de distancia laser - 50m/165ft max
FLUKE-414D/62MAX+	kit medidor de distancia laser 414d y termómetro 62max+
FLUKE-419D ESPR	medidor de distancia laser - 80m/260ft max
FLUKE-424D ESPR	medidor de distancia laser - 100m/330ft max
TL1550B	puntas de prueba con clips, rojo/negro/verde
TL1550EXT	extensión 15 pies p/puntas de prueba
T5-KIT	kit t5, incluye estuche y puntas
T5-RLS	juego de puntas de refacciones para t5

Modelo	Descripción
TL220	juego de puntas de prueba par uso industrial
TL223	juego de puntas de prueba (planas)
TL225	eliminador de tensión fantasma c/estuche, puntas
TL238	juego de puntas de prueba para ambientes alta energía
TLK-220	juego de puntas para Multímetro
TLK-225	juego de puntas de lujo para Multímetro
TLK287	juego de puntas de prueba para electrónica
TLK289	juego de puntas de prueba industriales
TLK290	juego de puntas de prueba
TLK291	juego de puntas de prueba c/fusible
TLS430	set de cables de prueba para 430
C10	protector para Multímetro
C100	estuche de transporte
C101	estuche rígido
C115	estuche de transporte
C116	estuche de transporte
C12A	estuche de transporte
C150	estuche de transporte suave
C1600	estuche rígido
C20	estuche de transporte
C23	estuche de transporte suave
C25	estuche de transporte suave
C280	estuche de transporte
C33	estuche de transporte suave
C345	estuche de transporte negro y amarillo
C35	estuche de transporte
C43	estuche de transporte suave
C50	estuche de transporte
C510	estuche para Multímetro
C520A	estuche para probador eléctrico
C550	maleta para herramientas
C75	estuche de transporte
C781	estuche de transporte suave
C789	estuche de transporte suave
C800	estuche de transporte
C90	estuche de transporte
CAMO-C25	estuche de transporte suave
CAMO-C25/BD	CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (BLUE DIGITAL CAMO)
CAMO-C25/FO	CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (FOREST CAMO)
CAMO-C25/WD	CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (WOODLAND DIGITAL)

Modelo	Descripción
CAMO-C25/WL	CAMOUFLAGE CARRYING CASE FOR FLUKE METERS (WOODLAND CAMO)
CAMO-C37	estuche de transporte suave
CXT1000	rugged hard case with diy foam insert
CXT170	maletin pelicán rígido de transporte para la serie 170
CXT280	estuche rígido pelican para la serie 280
CXT80	estuche rígido pelican para la serie 80/180
H3	funda para cinturón para las pinzas amperimétrica 333 - 337 clamp meters
H5	protector para t2 y t5
H6	estuche suave para fluke-63/66/68
H80M	funda protectora con imán y correa
HC80	HOLSTER CASE FOR FLUKE METERS
FLUKE-GS38CAP	protector de puntas de prueba
FLUKE-INPUT CAP	protector de entradas de multímetro
FLUKE-TL7XCAP	protector de punta de prueba, rojo y negro
L200	lámpara para punta de prueba
L205	minilámpara para gorra
L206	lámpara para casco protector
L207	minilámpara con gorra de colección
L210	extensión y lámpara para puntas
L211	kit de lámpara para puntas de prueba
L215	kit de puntas con lámpara y extensión
LEADWRAP	sujetadores de cables
MC50	limpiador para Multímetro 50 piezas
MC6	limpiador para Multímetro 6 piezas
MTC515	cables nema 5 15
SV225	eliminador de tensión fantasma (1 pza)
TPAK	kit para colgar Multímetros
PV350	Modulo de presión/vacío (350 psi)
BP880	conector bnc hembra - a doble banana
BP881	conector bnc macho - a doble banana
DR80	kit de actualización Multímetros serie 80
RPM80	punta inductiva para medición de rpm
TL82	automotive pin and socket adapter set
TLK281	juego de puntas automotriz
TLK282	juego de puntas de lujo automotriz
TP40	set pin de puntas de prueba automotriz
TP81	puntas de prueba de penetración de aislante para banana
TP82	puntas de prueba de penetración de aislante p/puntas de prueba
TP88	punta rígida para puntas de prueba
FOM	medidor de fibra óptica

Modelo	Descripción
FOS-850	fuelle de luz de 850 nm
FOS-850/1300	fuelle de luz dual 850/1300 nm
80AK-A	adaptador de termocople para fluke 78
80BK-A	punta de temperatura, tipo k, para dmm
80CJ-M	miniconector macho para termopar j, (2)
80CK-M	miniconector macho para termopar k, (2)
80K-15	punta para medicion de alto voltaje 0kv a 15kv
80K-40	punta para medicion de alto voltaje 1kv a 40kv
80K-6	punta para medicion de alto voltaje 0-6 kv
80PJ-1	punta tipo j para 80tk/serie 50 de proposito general
80PJ-9	punta tipo j para 80tk/serie 50 de lanza
80PJ-EXT	kit de extension tipo j para 80tk/serie 50
80PK-1	punta para 80tk/serie 50 de proposito general
80PK-10	sonda de prueba termopar tipo k con velcro
80PK-11	sonda de prueba termopar tipo k con velcro
80PK-18	kit de termopar para pinza, 0-2.5
80PK-22	punta para 80tk/serie 50 p/inmersion en liquidos
80PK-24	punta para 80tk/serie 50 para aire/gases
80PK-25	punta para 80tk/serie 50 de penetracion
80PK-26	punta para 80tk/serie 50 termopar en la punta
80PK-27	punta de prueba para alta temperatura
80PK-3A	punta para 80tk/serie 50 para superficies
80PK-8	punta de temperatura tipo gancho
80PK-9	punta tipo k para 80tk/serie 50 de lanza
80PK-EXT	kit de extension tipo k para 80tk/serie 50
80PR-60	punta de prueba rtd para termómetro infrarrojo
80PT-25	punta tipo t para 80tk/serie 50 de penetracion
80PT-EXT	kit de extension tipo t para 80tk/serie 50
80T-150UA	punta de prueba para temperatura para Multimetrol
80TK	convertidor de temperatura a cd para m.d.