

Getest. Vertrouwd. Klaar voor alles.

Bespaar tot € 9000 op de meest geavanceerde oplossingen voor het testen en certificeren van glasvezel van Fluke Networks: gebouwd voor nauwkeurigheid, snelheid en vertrouwen in de zwaarste omgevingen.

Actieperiode: 02-03-2026 t/m 26-06-2026

Neem vandaag
nog contact met
ons op voor uw
aanbieding

Tijdelijke besparingen op de best verkopende glasvezeltestoplossingen. Kies de instrumenten die passen bij uw workflow, van inspectie en certificering tot geavanceerd storingzoekers.



CertiFiber™ Pro Quad OLTS-set

Een complete oplossing voor het snel en nauwkeurig certificeren van singlemode- en multimode-glasvezelverbindingen volgens industriestandaarden.

Artikelnr. 4955805
Onderdeelnr CFP2-100-Q/GLD INT

Bespaar € 3124



OptiFiber™ Pro OTDR-set

Een oplossing voor het storingzoekers waarmee storingen, verlies en reflecties in glasvezelverbindingen worden opgespoord.

Artikelnr. 4955462
Onderdeelnr OFP2-100QI/GLD INT

Bespaar € 3391



CertiFiber™ Pro add-on + glasvezelinspectieset

Een upgradeset die glasvezelcertificerings- en inspectiemogelijkheden toevoegt aan een testinstallatie voor een bestaande Versiv™-mainframe en afstandsbediening.

Artikelnr. 6022929
Onderdeelnr CFP-Q-ADD + FI-1000-KIT

Bespaar € 1309



FiberInspector™ FI-3000 + meetpennenset

Een geavanceerd inspectie-instrument voor één of meerdere glasvezels voor het snel controleren en documenteren van de reiniging en toestand van connectoren.

Artikelnr. 6137122
Onderdeelnr FI-3000 + FI1000-TIP-KIT

Bespaar € 599



DSX2-5000QI CableAnalyzer™-set

Een kabelcertificatieoplossing voor het testen van koper- en glasvezelnetwerken tot 10 Gigabit Ethernet.

Artikelnr. 4955074
Onderdeelnr DSX2-5000QI/G INW

Bespaar € 3641



DSX2-8000QI CableAnalyzer™-set

Een geavanceerde alles-in-één-certificatieset die koper, glasvezelcertificatie en glasvezelinspectie in één oplossing combineert.

Artikelnr. 4954610
Onderdeelnr DSX2-8000QI/G INW

Bespaar € 9127



DSX2-8000QI CableAnalyzer™-set

Een hoogwaardige kabelcertificatieoplossing voor snelle netwerken.

Artikelnr. 4954687
Onderdeelnr DSX2-8000QI/G INW

Bespaar € 4004

De getoonde besparingen ten opzichte van de normale catalogusprijzen. Besparingen verschillen per configuratie.

Testapparatuur van Fluke Networks is overal te vinden, van de ondersteuning van hyperscale datacenters en smart cities tot transport, nutsbedrijven en infrastructuur voor hernieuwbare energie. Wanneer prestaties en nauwkeurigheid belangrijk zijn en storingen geen optie zijn, vertrouwen netwerkprofessionals over de hele wereld op Fluke Networks.

Onze glasvezeltestoplossingen zijn getest onder de meest veeleisende omstandigheden en zijn geschikt voor alles wat uw netwerk nodig heeft, nu en in de toekomst.

Glasvezel: Waarom kiezen voor Fluke Networks?

Ontwikkeld voor netwerkprofessionals die zich geen storingen kunnen veroorloven:

- Bied de eerste keer nauwkeurige glasvezelcertificatie en -tests op basis van normen
- Hebt u vertrouwen in elke taak door het aantal aanpassingen, hertesten en dure terugroepingen te verminderen
- Bescherm uw reputatie en bouw vertrouwen op met professionele rapportage op locatie
- U kunt vol vertrouwen opschalen naarmate glasvezelnetwerken sneller, compacter en complexer worden

Van offshore windmolenparken tot 's werelds grootste datacenters, Fluke Networks biedt u alles wat u nodig hebt.



CertiFiber™ Max: Glasvezelcertificering, nu nog beter

CertiFiber™ Max is ontworpen voor krachtige netwerken met meerdere glasvezels en hoge dichtheid en bouwt voort op tientallen jaren glasvezelexpertise om te voldoen aan de groeiende vraag naar MPO-/MMC-tests met hoge snelheid over een groot aantal MPO-/MMC-glasvezels en connectorarrays.

Belangrijkste voordelen:

- Snellere certificering voor singlemode glasvezel MPO/MMC (multimode binnenkort beschikbaar)
- Snelle, duidelijke en nauwkeurige resultaten waarop u kunt vertrouwen
- Intuïtieve workflows die de trainingstijd verkorten
- Gebouwd ter ondersteuning van de veranderende glasvezelnormen en -architecturen

Wanneer netwerken sneller groeien dan ooit, helpt CertiFiber Max™ u om de concurrentie voor te blijven.

CertiFiber™ Max

Fiber Testing, Maximized **FLUKE**

Verminder risico's met Premium Care – Gold-ondersteuning

De meeste sets bevatten Premium Care – Gold om uw investering te beschermen. Premium Care zorgt ervoor dat uw glasvezelinstrumenten altijd klaar zijn wanneer u ze nodig hebt.

Gold Support verlaagt de totale eigendomskosten door:

- Onverwachte onderhouds- en ondersteuningskosten te elimineren
- Reparatie of vervanging van beschadigde accessoires te dekken
- Jaarlijkse kalibratie of prestatietests te dekken
- Leeninstrumenten te leveren om uitvaltijd tot een minimum te beperken

Minder uitvaltijd en minder verrassingen geven u en uw team meer vertrouwen bij elke taak.

PremiumCare

Uptime Protection by **FLUKE**



Van extreme omgevingen tot dagelijkse installaties, de glasvezeloplossingen van Fluke Networks zijn getest, vertrouwd en overal klaar voor.

- Lever professionele resultaten
- Zorg voor meer klandizie
- Ondersteun de volgende golf van digitale transformatie

Ontdek de glasvezeloplossingen waarop professionals vertrouwen. **Neem contact op met Fluke Networks** voor meer informatie.



Fluke. Keeping your world up and running.™

FlukeNetworks.com

©2026 Fluke Corporation
Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving
260139-nl

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.