

# Exklusive Sparangebote Zukunftsfähige Netzwerklösungen

Sparen Sie jetzt bis zu 28 % auf ausgewählte Kupfer- und Glasfaser-Messgeräte – nur für eine begrenzte Zeit!

GOLD SUPPORT



Fluke Networks bietet seit 1992 Installateuren, Netzwerktechnikern und Garantieanbietern weltweit marktführende Zertifizierungstester an, die für ihre Langlebigkeit, Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Berichtsfunktionen bekannt sind. Als weltweit führender Anbieter von Tools zur Zertifizierung, Fehlersuche und Installation vertrauen uns Experten, die kritische Netzwerkverkabelungsinfrastruktur installieren und warten. Von der Einrichtung der fortschrittlichsten Rechenzentren bis hin zur Wiederherstellung von Diensten in der Werkshalle sorgt unsere Kombination aus unübertroffener Verlässlichkeit und Leistung dafür, dass unsere Kunden souverän arbeiten können.

Unsere modulare Versiv™-Plattform bietet die Flexibilität, sowohl Kupfer- als auch Glasfaser von jedem Standort aus zu testen.

Und das Beste ist, dass es mit LinkWare-PC und LinkWare™ Live kompatibel ist, der branchenweit besten Berichtssoftware. Über 100 Millionen Testergebnisse, die von Benutzern in LinkWare™ Live hochgeladen wurden, können dies belegen. Wir unterstützen diese Leistung mit Fluke Premium Care – Gold, dem umfassendsten Support-Service, der Zuverlässigkeit und Kontrolle über die Wartungskosten in einem Paket bietet.

Feiern Sie mit uns mehr als ein Jahrzehnt unserer Versiv™/DSX-Plattform mit Sparangeboten für unsere meistverkauften Modelle, inklusive Gold Support, nur für kurze Zeit vom 1. März bis 21. Juni 2024.

<https://rb.gy/808vs5>



## Wie funktioniert das?

Keine Rückgabe, keine Registrierung und kein Aufwand. Kontaktieren Sie einfach Ihren lokalen Vertriebspartner und profitieren Sie von diesen großartigen Preisnachlässen.



1

Wählen Sie ein Modell aus



2

Kaufen Sie bei Ihrem lokalen Vertriebspartner



3

Sparen Sie sofort

Modell	Regulärer empfohlener Listenpreis in CHF	Empfohlener Listenpreis mit Preisnachlass in CHF	Voraussichtliche Einsparung* in CHF
DSX-602-PRO/T & Gold	10911	8882	2029
DSX2-5000/GLD/T	14699	12422	2277
DSX2-8000/GLD/T	18379	15314	3065
DSX2-5000QI/GT	28605	24096	4509
DSX2-8000QI/GLD/T	31045	26345	4700
CFP2-100-Q/GLD/T	18027	15314	2713
OFP2-100Q/GLD/T	14714	11030	3684

\*Hinweis: Es steht unseren autorisierten Vertriebspartnern frei, zusätzliche Preisnachlässe und somit höhere Einsparungen für den Endkunden anzubieten.



**GOLD SUPPORT**

## Programm von Fluke Networks

Dank Preisnachlässen von bis zu 28 % auf die regulären Preise unserer autorisierten Vertriebspartner sind bedeutende Einsparungen möglich.

Darüber hinaus umfassen die Bestseller in dieser Aktion auch Fluke Premium Care – Gold. Gold Support ist das umfassende Support- und Wartungsprogramm für Produkte und Zubehör von Fluke Networks. Es bietet erstklassigen Support, um Ausfallzeiten des Unternehmens zu minimieren und eine höhere Kapitalrendite zu gewährleisten.

[www.flukenetworks.com/content/gold-product-support](http://www.flukenetworks.com/content/gold-product-support)

## Lösen und vermeiden Sie Netzwerkprobleme mit branchenführenden Kupfertestern

Fluke Networks ist der Partner für Kabeltests, dem in der Branche das größte Vertrauen entgegengebracht wird – bis hin zur Cat. 8-Verkabelung, die Datenübertragung mit bis zu 40 GBit/s über symmetrische Twisted-Pair-Kupferkabel ermöglicht.

Die Kabeltester DSX CableAnalyzer™ bieten eine genaue und fehlerfreie

Zertifizierung auch bei komplexen Projekten, bei denen mehrere Teams mit unterschiedlichen Kabeltypen und Messanforderungen am Prüfverfahren beteiligt sind. Der DSX basiert auf unserer modularen Bauweise Versiv™, die die Zertifizierung von Kupferkabeln, Glasfaser-Dämpfung, OTDR-Tests und Inspektionen von Endflächen an Glasfaserkabeln in einem unterstützt.



Fluke Networks  
**DSX-8000**



Fluke Networks  
**CertiFiber Pro**

## Beschleunigen Sie jeden Schritt Ihrer Glasfaser-Zertifizierung

Glasfaser-Links haben sich als kostengünstiges und zuverlässiges Übertragungsmedium erwiesen, sind jedoch anfällig für Verunreinigungen und Verbindungsschäden. Das Finden der Ursache bei Ausfällen kann langwierig und aufwändig sein. Mit CertiFiber Pro erhalten Sie einen Testsatz zur Ermittlung der optischen Dämpfung für eine Zertifizierung in kürzester Zeit.

Unser Management-System ProjX™ stellt sicher, dass alle Aufträge korrekt und effizient abgeschlossen werden, und der Testsatz zur Ermittlung der optischen Dämpfung bietet eine automatische Pass/Fail-Analyse gemäß Industriestandards oder kundenspezifischen Grenzwerten. Sowohl DSX als auch CertiFiber sind mit dem cloudbasierten Dienst LinkWare™ Live kompatibel, sodass Kunden schnell und einfach professionelle und kundenspezifische PDF-Berichte mit LinkWare™ PC erstellen können.

## Meistern Sie die Herausforderungen der Glasfaser-Infrastrukturen von Unternehmen mit Optifiber Pro.

Optifiber Pro, unser benutzerfreundliches Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), verwendet denselben Versiv™ Mainframe wie DSX und Certifiber. Optifiber Pro ist für Endanwender optimiert und kann sowohl Multimode- als auch Singlemode-Glasfaserverbindungen – für Leistungstests, Zertifizierung (mit Certifiber Pro) und zur Fehlerbehebung durchführen.

Ein vollständiger Autotest-Modus, die einzigartige „EventMap“-Anzeige und eine Akkuladung für den ganzen Tag vereinfachen Messungen und liefern Ergebnisse, mit denen jeder Techniker beinahe zum Experten wird.



Fluke Networks  
**OptiFiber Pro**

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Dieser Rabatt gilt vom 1. März bis 21. Juni 2024 für Endkunden in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, Norwegen, Schweden und Dänemark (mit Ausnahme aller Länder, für die EU- oder US-Handelssanktionen gelten). Der angebotene Preisnachlass gilt nur für den Kauf von berechtigten Produkten bei autorisierten Fluke Vertriebspartnern während des Aktionszeitraums. Autorisierte Vertriebspartner finden Sie unter: <https://www.flukenetworks.com/wheretobuy>