

Getest. Vertrouwd. Klaar voor alles.

FLUKE
networks™

Bespaar tot € 11000

op de meest geavanceerde certificerings- en storingzoeksets voor glasvezel en koper van Fluke Networks: gebouwd voor nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid bij elke taak.

Actieperiode: 01-09-2026 t/m 18-12-2026

Neem
vandaag nog
contact met
ons op voor uw
aanbieding

Tijdelijke besparingen op de best verkopende certificerings- en storingzoekoplossingen voor glasvezel- en koperbekabeling. Kies de instrumenten die bij uw workflow passen.



CertiFiber™ Pro Quad OLTS-set

Een complete oplossing voor het snel en nauwkeurig certificeren van singlemode- en multimode-glasvezelverbindingen volgens industriestandaarden.

*Categorie: Glasvezel
Artikelnr. 4955805
Onderdeelnr. CFP2-100-Q/GLD INT*

Bespaar € 4257



OptiFiber™ Pro OTDR-set

Een oplossing voor het storingzoeken en uitgebreide tests waarmee storingen, verlies en reflecties in glasvezelverbindingen worden opgespoord.

*Categorie: Glasvezel
Artikelnr. 4955462
Onderdeelnr. OFP2-100QI/GLD INT*

Bespaar € 4318



CertiFiber™ Pro add-on-set

Een uitbreidingsset die de mogelijkheid van certificatie van glasvezel toevoegt aan een bestaand Versiv™-mainframe en externe testinstallatie voor gebruik met de DSX-5000- en DSX-8000-serie.

*Categorie: Glasvezel
Artikelnr. 4334851
Onderdeelnr. CFP-Q-Add*

Bespaar € 3874



DSX2-5000QI CableAnalyzer™-set

Een koper- en glasvezelcertificatie en -inspectie voor het testen van netwerken tot 10 Gigabit Ethernet.

*Categorie: Koper- en glasvezelset
Artikelnr. 4955074
Onderdeelnr. DSX2-5000QI/G INW*

Bespaar € 5169



DSX2-8000QI CableAnalyzer™-set

Een hoogwaardige certificerings- en inspectieoplossing voor koper- en glasvezelkabels, ontworpen voor snelle netwerken.

*Categorie: Koper- en glasvezelset
Artikelnr. 4954687
Onderdeelnr. DSX2-8000QI/G INW*

Bespaar € 5642



DSX2-8000QOI CableAnalyzer™-set

Een geavanceerde alles-in-één certificatieset die koper- en glasvezelcertificatie, OTDR-storingzoeken en glasvezelinspectie in één oplossing combineert.

*Categorie: Koper- en glasvezelset
Artikelnr. 4954610
Onderdeelnr. DSX2-8000QOI/G INW*

Bespaar € 11445



DSX-602-PRO CableAnalyzer™-set

Essentiële test- en certificatieoplossing voor koperen bekabeling met twisted-pair-structuur tot Categorie 6A met snelle tests van 10 seconden.

*Categorie: Koper
Artikelnr. 6008226
Onderdeelnr. DSX-602-PRO/GLD*

Bespaar € 2032

De getoonde besparingen ten opzichte van de normale catalogusprijzen. Besparingen verschillen per configuratie. Meer aanbiedingen zijn beschikbaar op pagina 2.

Praat met Fluke Networks om uw vertrouwen en consistentie in elke glasvezel- en koperinstallatie te vergroten.



DSX2-5000 CableAnalyzer™-set

Uiterst nauwkeurige netwerktestoplossing die voldoet aan de uitgebreide normen met certificering tot Cat6a en klasse FA.

Categorie: Koper
Artikelnr. 4955017
Onderdeelnr. DSX2-5000/GLD INT

Bespaar € 2930



DSX2-8000 CableAnalyzer™-set

Hoogwaardige kopercertificatie tot Cat8 en klasse I/II voor de meest veeleisende netwerken.

Categorie: Koper
Artikelnr. 4954550
Onderdeelnr. DSX2-8000/GLD INT

Bespaar € 4906



Waarom kiezen voor Fluke Networks?

Van het aansturen van hyperscale datacenters tot het verbinden van transport, nutsvoorzieningen, smart cities en infrastructuur voor hernieuwbare energie, glasvezel- en kopernetwerken vormen de ruggengraat van de meest kritieke projecten ter wereld.

Wanneer falen geen optie is, vertrouwen professionals op Fluke Networks voor het leveren van metingen waarop ze kunnen rekenen, ongeacht of het gaat om diagnose in de zwaarste klimaten diagnoses of certificering van de grootste datacenters.

Elke test is belangrijk en elk resultaat bepaalt de veerkracht van vitale communicatie.

Onze glasvezel- en koperoplossingen zijn grondig getest om betrouwbare prestaties en nauwkeurigheid te bieden, zodat u altijd klaar bent voor alles wat uw netwerk nodig heeft, nu en in de toekomst. Met onze geavanceerde testinstrumenten kunt u:

- Glasvezel en koper sneller en met vertrouwen certificeren
- Hertesten, herbewerking en dure terugroepingen verminderen
- Professionele rapporten leveren die het vertrouwen van de klant in elke taak vergroten
- Eenvoudig schalen naarmate netwerken sneller en complexer worden, te beginnen met Cat 6A-koper tot glasvezel van de volgende generatie

Van offshore windmolenparken tot smart cities, Fluke Networks heeft alles wat u nodig hebt.

Verminder risico's met Premium Care – Gold-ondersteuning

Instrumenten voor het testen van glasvezel en koper zijn cruciaal voor de missie. Premium Care – Gold zorgt ervoor dat ze altijd klaar zijn wanneer u ze nodig hebt.


Gold Support verlaagt de totale eigendomskosten door:

- Onverwachte onderhouds- en ondersteuningskosten te elimineren
- Reparatie of vervanging van beschadigde accessoires te dekken
- Jaarlijkse kalibratie of prestatietests te dekken
- Leeninstrumenten te leveren om uitvaltijd tot een minimum te beperken

Minder uitvaltijd en minder verrassingen geven u en uw team meer vertrouwen bij elke taak.

PremiumCare

Uptime Protection by



Van extreme omgevingen tot dagelijkse installaties, de glasvezeloplossingen van Fluke Networks zijn getest, vertrouwd en overal klaar voor.

- Lever professionele resultaten
- Zorg voor meer klandizie
- Ondersteun de volgende golf van digitale transformatie

Ontdek de glasvezeloplossingen waarop professionals vertrouwen. **Neem contact op met Fluke Networks** voor meer informatie.



Fluke. Keeping your world up and running.™

[FlukeNetworks.com](https://www.FlukeNetworks.com)

©2026 Fluke Corporation
Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving
260624-nl EUR

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.