

Probados. Fiables. Preparados para todo.

Ahorro de hasta 11.000 €

en los kits de certificación y mantenimiento de fibra y cobre más avanzados de Fluke Networks, diseñados para ofrecer precisión, rapidez y fiabilidad en cada trabajo.

Contáctenos
hoy mismo
para obtener
su oferta

Periodo de la promoción: 01.09.2026 – 18.12.2026

Ofertas por tiempo limitado en las soluciones de certificación y mantenimiento de fibra óptica y cobre más vendidas. Elija los instrumentos que mejor se adapten a su flujo de trabajo.



Kit OLTS CertiFiber™ Pro Quad

Una solución completa para la certificación rápida y precisa de enlaces de fibra monomodo y multimodo según las normas del sector.

Categoría: Fibra
N.º de artículo: 4955805
N.º de pieza: CFP2-100-Q/GLD INT

Ahorro de 4257 €



Kit OTDR OptiFiber™ Pro

Una solución para la realización de pruebas exhaustivas y la resolución de problemas que permite localizar errores, pérdidas y reflexiones en enlaces de fibra óptica.

Categoría: Fibra
N.º de artículo: 4955462
N.º de pieza: OFP2-100QI/GLD INT

Ahorro de 4318 €



Complemento CertiFiber™ Pro

Un kit de actualización que añade capacidades de certificación de fibra a una unidad central Versiv™ y a un equipo de prueba remoto ya existentes (para su uso con las series DSX-5000 y DSX-8000).

Categoría: Fibra
N.º de artículo: 4334851
N.º de pieza: CFP-Q-Add

Ahorro de 3874 €



Kit CableAnalyzer™ DSX2-5000QI

Certificación e inspección de cobre y fibra para comprobar redes de hasta 10 Gigabit Ethernet.

Categoría: Kit de cobre y fibra
N.º de artículo: 4955074
N.º de pieza: DSX2-5000QI/G INT

Ahorro de 5169 €



Kit CableAnalyzer™ DSX2-8000QI

Solución de alto rendimiento para la certificación e inspección de cableado de cobre y fibra, diseñada para redes de alta velocidad.

Categoría: Kit de cobre y fibra
N.º de artículo: 4954687
N.º de pieza: DSX2-8000QI/G INT

Ahorro de 5642 €



Kit CableAnalyzer™ DSX2-8000QOI

Un avanzado kit de certificación integral que combina la certificación de cobre y fibra, la resolución de problemas con OTDR y la inspección de fibra en una única solución.

Categoría: Kit de cobre y fibra
N.º de artículo: 4954610
N.º de pieza: DSX2-8000QOI/G INT

Ahorro de 11.445 €



Kit CableAnalyzer™ DSX-602-PRO

Solución esencial para la comprobación y certificación de cableado estructurado de cobre de par trenzado hasta Cat 6A, con pruebas rápidas de 10 segundos.

Categoría: Cobre
N.º de artículo: 6008226
N.º de pieza: DSX-602-PRO/GLD

Ahorro de 2032 €

Los descuentos indicados se aplican sobre los precios de venta habituales y varían según la configuración. Más ofertas disponibles en la página 2.

Póngase en contacto con Fluke Networks para reforzar su nivel de confianza y garantizar la uniformidad en todas sus instalaciones de fibra óptica y cobre.



Kit CableAnalyzer™ DSX2-5000

Solución de comprobación de redes de alta precisión que ofrece certificación y conformidad con las normativas integrales hasta categoría 6A y clase FA.

Categoría: Cobre

N.º de artículo: 4955017

N.º de pieza: DSX2-5000/GLD INT

Ahorro de 2930 €



Kit CableAnalyzer™ DSX2-8000

Certificación de cobre de alto rendimiento hasta categoría 8 y clase I/II para las redes más exigentes.

Categoría: Cobre

N.º de artículo: 4954550

N.º de pieza: DSX2-8000/GLD INT

Ahorro de 4906 €



¿Por qué elegir Fluke Networks?

Las redes de fibra óptica y cobre constituyen la columna vertebral de los proyectos más importantes del mundo, desde el desarrollo de centros de datos a hiperscala hasta la conexión de redes de transporte, servicios públicos, ciudades inteligentes e infraestructuras de energía renovable.

Cuando no hay margen para el error, los profesionales confían en Fluke Networks para obtener mediciones fiables, ya sea para realizar diagnósticos en los climas más adversos o para certificar centros de datos de mayor envergadura.

Cada prueba es importante y cada resultado determina la resistencia de las comunicaciones clave.

Nuestras soluciones de fibra y cobre se someten a rigurosas pruebas para ofrecer un rendimiento y una precisión fiables, lo que garantiza que esté preparado para cualquier reto que le plantee su red, tanto hoy como en el futuro. Con nuestros avanzados instrumentos de medida podrá:

- Certificar fibra y cobre más rápido y con confianza
- Reducir la necesidad de repetir pruebas y trabajos, así como evitar costosas intervenciones posteriores
- Elaborar informes profesionales que refuercen la confianza de los clientes en cada trabajo
- Adaptarse fácilmente a medida que las redes aumentan en velocidad y complejidad, desde el cobre categoría 6A hasta la fibra de última generación

Fluke Networks le ofrece todo lo necesario, desde parques eólicos marinos hasta ciudades inteligentes.

Reduzca el riesgo con la asistencia Premium Care – Gold

Los instrumentos de comprobación de fibra y cobre son esenciales. Premium Care – Gold garantiza que estén siempre listos cuando los necesite.


La asistencia Gold reduce el coste total de propiedad mediante:

- La eliminación de cargos inesperados por servicio y asistencia
- La cobertura de reparación o sustitución de accesorios dañados
- La inclusión de una calibración o prueba de rendimiento anuales
- El suministro de unidades en préstamo para minimizar el tiempo de inactividad

Gracias a un menor tiempo de inactividad y un menor número de imprevistos, usted y su equipo podrán trabajar con mayor confianza en cada proyecto.

PremiumCare

Uptime Protection by



Las soluciones de fibra de Fluke Networks, probadas y fiables, se adaptan a cualquier situación, desde entornos extremos hasta instalaciones cotidianas.

- Obtenga resultados profesionales
- Consiga más oportunidades de negocio
- Prepárese para la próxima etapa de la transformación digital

Descubra las soluciones de fibra en las que confían los profesionales. **Póngase en contacto con Fluke Networks** para obtener más información.



Fluke. Keeping your world up and running.™

[FlukeNetworks.com](https://www.FlukeNetworks.com)

©2026 Fluke Corporation
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
260624-es EUR

No se permite la modificación de este documento sin la autorización por escrito de Fluke Corporation.