

Meer efficiëntie door slimmer testen

Actieperiode:

03-03-2025 –
20-06-2025

Neem vandaag nog contact met ons op voor uw aanbieding

Maximaliseer de efficiëntie en minimaliseer de kosten van elke taak met exclusieve besparingen op de meest geavanceerde test- en certificeringsoplossingen, plus de nieuwe LinkIQ™ Duo kabel-, netwerk- en wifitester.

Kabeltests waarop u kunt vertrouwen. Netwerktests die u nodig hebt. Geschikt voor wifi 6E

De LinkIQ™ Duo biedt uitgebreide tests van de kabelprestaties tot 10 GBASE-T. De belangrijkste kenmerken zijn:

- Kabels testen en problemen met kabels oplossen - wiremap, foutafstandsdetectie en toongeneratie
- Netwerkd Diagnose: IPv4- en IPv6-pingtests, gegevens over dichtstbijzijnde switch (IP-adres, poort-/VLAN-nummer)
- PoE-verificatie: door Ethernet Alliance gecertificeerd; PoE-klasse (1-8) detecteren, vermogen meten en belastingtests uitvoeren

- Wifi 6E-analyse: Netwerken, kanalen en toegangspunten bewaken

De LinkIQ™-sets verbeteren het testen met geavanceerde instrumenten voor koper-, glasvezel- en wifinetwerken. Identificeer en traceer kabels eenvoudig, controleer transceivers en zorg voor de juiste polariteit. Bovendien kunt u rapporten maken met LinkWare™ PC. LinkIQ™ Duo-modellen mogen alleen worden gebruikt in landen waar ze voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

LinkIQ™
Kabel+wifi+
netwerktester



Glasvezel
Media
Conversieset

Test glasvezelnetwerkpoorten met LinkIQ™

Breid uw netwerktestmogelijkheden uit met de omvormerset voor glasvezelmedia, die compatibel is met alle LinkIQ™-modellen.

- Test glasvezel Ethernet-poorten op 1 Gb/s (1000BASE-LX) en 10 Gb/s (10 GBASE-SR, 10 GBASE-LR) met behulp van single-mode- of multimodeglasvezelkabels
- Netwerkd Diagnose uitvoeren, inclusief IPv4/IPv6-ping-tests en identificatie

van dichtstbijzijnde switch (IP-adres, poort/VLAN-nummer en meer)

- De set is ontworpen voor draagbaarheid en bevat een batterijbank en één draagtas voor alle onderdelen

Deze alles-in-één oplossing maakt het testen van glasvezelnetwerkpoorten eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar.

Uitgebreide PoE-tests met de LinkIQ™-kabel- en netwerktester

De LinkIQ™ valideert kabelprestaties tot 10 Gigabit Ethernet en geeft de afstand tot open circuits of kortsluitingen en een wire map weer. Met switch-gegevens identificeert het netwerk problemen en valideert het de switchconfiguratie. Extra functies van de tester zijn analoge en digitale toonverwerking, Port Blink, 802.1x-verificatie, externe ID-zoekers en de mogelijkheid om resultaten te beheren via LinkWare™ PC.

Voor PoE-tests vereenvoudigt LinkIQ™ de installatie en het oplossen van problemen

door vermogenleverende paren, vermogensniveaus en paren voor "dual-supply"-implementaties weer te geven. Het plaatst een belasting op de verbinding om te controleren of het opgegeven vermogen door de switch wordt geleverd. LinkIQ™ is door de Ethernet Alliance gecertificeerd volgens de IEEE-802.3™ PoE-normen en garandeert betrouwbare interoperabiliteit tussen meerdere leveranciers, waardoor veelvoorkomende integratieproblemen worden aangepakt.

LinkIQ™ kabel+
netwerktester



Los netwerkproblemen op en voorkom ze met toonaangevende testers voor het certificeren van koperen kabels

Fluke Networks is de meest vertrouwde partner in de branche voor het testen van kabels van Cat. 3 tot en met Cat. 8 die de overdracht van gegevens tot 40 Gbps kunnen ondersteunen via gebalanceerde getwist paar koperbekabeling.

De DSX Cable Analyzer™-kabeltesters bieden nauwkeurige, foutloze certificering, zelfs bij complexe projecten

waarbij meerdere teams betrokken zijn bij het testproces, met verschillende mediatypen en meerdere testvereisten.

De DSX is gebaseerd op ons modulaire Versiv™-ontwerpplatform dat kopercertificatie, glasvezelverlies, OTDR-testen en glasvezeluiteinde-inspectie in één geheel ondersteunt.

DSX2-8000



CertiFiber™ Pro

Versnel elke stap van uw glasvezelcertificatie

Glasvezelkabels zijn een kosteneffectief en betrouwbaar transmissiemedium, maar zijn gevoelig voor verontreiniging en beschadiging van de verbinding. Het kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn om achter de oorzaak van de storing te komen.

CertiFiber™ Pro biedt u de testset voor optische verliezen met de kortste certificeringstijd. Ons ProjX™ beheersysteem zorgt ervoor dat alle

taken correct en efficiënt worden uitgevoerd. De testset voor optische verliezen biedt automatische pass/fail-analyse volgens industriestandaarden of aangepaste testlimieten. Zowel DSX als CertiFiber™ zijn compatibel met de cloudservice Linkware™ Live.

Klanten kunnen snel en eenvoudig professionele, aangepaste pdf-rapporten maken met LinkWare™ PC.

Ontworpen voor ondernemingen, datacenters, externe installaties en PON-glasvezel

Naarmate glasvezelnetwerken zich ontwikkelen, is het steeds meer nodig om op meer locaties te testen. OTDR's zijn nu nodig voor:

- FTTx
- Enterprise
- OSP
- PON
- POLAN

Veel OTDR's die worden gebruikt voor het oplossen van problemen met glasvezel zijn ontworpen voor telecomproviders en bevatten omslachtige en ingewikkelde functies. De OptiFiber™ Pro OTDR-serie is de eerste klasse van OTDR's die zijn gebouwd met functies en gebruiksgemak voor zowel de netwerkingenieurs van het bedrijf als de kabelinstallateurs die in zowel bedrijfs- als OSP-omgevingen werken.

OptiFiber™ Pro



Verbeter uw investering met Gold

Premium Care - Gold support is ons uitgebreide onderhoudsprogramma voor de producten van Fluke Networks. Het biedt ongeëvenaarde ondersteuning voor klanten die de uitvaltijd van hun bedrijf willen minimaliseren en een hoog rendement op hun investering (ROI) willen garanderen.

De serviceovereenkomst omvat prioriteitsservice, uitgebreide garantiedekking, kalibratieondersteuning

en toegang tot leenapparaten tijdens reparaties. Gold support is inbegrepen voor bepaalde producten met korting of kan afzonderlijk worden aangeschaft. Neem vandaag nog contact op met uw Fluke Networks-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Meer informatie:
www.flukenetworks.com/content/gold-product-support

*Onderhevig aan bepaalde voorwaarden. De korting die in het kader van deze actie wordt aangeboden, geldt alleen voor aankopen van in aanmerking komende producten die zijn gedaan bij geautoriseerde distributeurs van Fluke. Sponsor van de promotie: Fluke Europe BV. Bel voor meer informatie: +44-(0)20-79420721, +31-(0)20-7132984, of email: info@flukenetworks.com