

Testé. Fiable. Prêt pour tout.

Economisez jusqu'à 11 000 €

sur les kits de certification et de dépannage fibre et cuivre les plus avancés de Fluke Networks, conçus pour offrir précision, rapidité et fiabilité à chaque intervention.

Contactez-nous
dès aujourd'hui
pour bénéficier
de votre offre

Période promotionnelle : 01/09/2026 – 18/12/2026

Offres promotionnelles à durée limitée sur nos solutions de certification et de dépannage fibre et cuivre les plus vendus. Choisissez les outils qui correspondent à votre flux de travail.



Kit OLTS Quad CertiFiber™ Pro

Une solution complète pour une certification rapide et précise des liaisons fibres optiques monomode et multimode selon les normes industrielles.

Catégorie : Kit Convertisseur
N° d'article 4955805
N° de pièce CFP2-100-Q/GLD INT

Economisez 4 284 CHF



Kit réflectomètre optique (OTDR) OptiFiber™ Pro

Une solution de dépannage et de test étendu qui localise les défauts, les pertes et les réflexions dans les liaisons fibres optiques.

Catégorie : Kit Convertisseur
N° d'article 4955462
N° de pièce OFP2-100QI/GLD INT

Economisez 4 345 CHF



Kit CertiFiber™ Pro Add-On

Un kit de mise à niveau qui ajoute des capacités de certification de la fibre optique à un boîtier principal Versiv™ existant et à une configuration de test à distance (pour une utilisation avec les séries DSX-5000 et DSX-8000).

Catégorie : Kit Convertisseur
N° d'article 4334851
N° de pièce CFP-Q-Add

Economisez 3 899 CHF



Kit Cable Analyzer™ DSX2-5000QI

Une certification et inspection des liaisons cuivre et fibre pour tester des réseaux jusqu'à 10 Gigabit Ethernet.

Catégorie : Kit pour fils cuivre et fibre optique
N° d'article 4955074
N° de pièce DSX2-5000QI/G INT

Economisez 5 201 CHF



Kit Cable Analyzer™ DSX2-8000QI

Une solution haute performance de certification et d'inspection des câbles cuivre et fibre optique, conçue pour les réseaux à haut débit.

Catégorie : Kit pour fils cuivre et fibre optique
N° d'article 4954687
N° de pièce DSX2-8000QI/G INT

Economisez 5 678 CHF



Kit Cable Analyzer™ DSX2-8000QOI

Un kit de certification avancé tout-en-un combinant certification cuivre et fibre optique, dépannage OTDR et inspection de fibres optiques dans une solution unique.

Catégorie : Kit pour fils cuivre et fibre optique
N° d'article 4954610
N° de pièce DSX2-8000QOI/G INT

Economisez 11 517 CHF



Kit Cable Analyzer™ DSX-602-PRO

Solution essentielle de test et de certification pour le câblage cuivre structuré à paires torsadées jusqu'à la Cat. 6A avec des tests rapides de 10 secondes.

Catégorie : Cuivre
N° d'article 6008226
N° de pièce DSX-602-PRO/GLD

Economisez 2 045 CHF

Les économies sont affichées par rapport aux prix catalogue habituels. Les économies varient selon la configuration. D'autres offres sont disponibles sur la page 2.

Faites appel à Fluke Networks pour renforcer votre confiance et votre expertise dans chaque installation fibre et cuivre.



Kit Cable Analyzer™ DSX2-5000

Solution de test réseau haute précision totalement conforme aux normes et offrant une certification complète jusqu'à Cat. 6A et Classe FA.

Catégorie : Cuivre

N° d'article 4955017

N° de pièce DSX2-5000/GLD NT

Economisez 2 948 CHF



Kit Cable Analyzer™ DSX2-8000

Certification cuivre haute performance jusqu'à Cat 8 et Classe I/II pour les réseaux les plus exigeants.

Catégorie : Cuivre

N° d'article 4954550

N° de pièce DSX2-8000/GLD INT

Economisez 4 937 CHF



Pourquoi choisir Fluke Networks ?

Qu'il s'agisse d'équiper des centres de données hyperscale ou de connecter les transports, les services publics, les villes intelligentes et les infrastructures d'énergie renouvelable, les réseaux fibre optique et cuivre sont au cœur des projets les plus stratégiques au monde.

Lorsque la moindre défaillance n'est pas envisageable, les professionnels comptent sur Fluke Networks pour fournir des mesures fiables, que ce soit pour réaliser des diagnostics dans les conditions climatiques les plus extrêmes ou pour certifier les plus grands centres de données au monde.

Chaque test compte, et chaque résultat détermine la résilience de communications essentielles.

Nos solutions fibre et cuivre offrent des performances fiables et précises grâce à des tests rigoureux, pour que vous soyez prêt à répondre à toutes les exigences de votre réseau aujourd'hui et demain. Avec nos outils de test avancés, vous pouvez :

- Certifier les réseaux fibre et cuivre plus rapidement et en toute confiance
- Réduire le nombre de nouveaux tests, les reprises et les rappels coûteux
- Fournir des rapports professionnels qui renforcent la confiance des clients dans chaque mission
- Evoluer facilement à mesure que les réseaux gagnent en vitesse et en complexité, du cuivre Cat. 6A à la fibre de nouvelle génération

Des parcs éoliens offshore aux villes intelligentes, Fluke Networks est là pour vous.

Réduisez les risques avec l'Assistance Premium Care – Gold

Les outils de test fibre et cuivre sont essentiels. Premium Care – Gold veille à ce qu'ils soient toujours prêts quand vous en avez besoin.


L'assistance Gold réduit le coût total de possession en :

- Éliminant les frais d'entretien et d'assistance imprévus
- Prenant en charge la réparation ou le remplacement d'accessoires endommagés
- Incluant un étalonnage ou test de performance annuel
- Fournissant des unités de prêt pour minimiser les temps d'arrêt

Moins de temps d'arrêt et moins de surprises vous donneront, à vous et à votre équipe, plus de confiance à chaque mission.

PremiumCare

Uptime Protection by



Des environnements extrêmes aux installations quotidiennes, les solutions fibre de Fluke Networks sont testées, fiables et prêtes à tout.

- Livrez des résultats professionnels
- Augmentez vos ventes
- Soutenez la prochaine vague de transformation numérique

Découvrez les solutions de fibre sur lesquelles les professionnels comptent. Pour en savoir plus, contactez Fluke Networks.



Fluke. Keeping your world up and running.™

FlukeNetworks.com

©2026 Fluke Corporation
Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
260624-fr EUR

Toute modification de ce document est interdite sans autorisation écrite de Fluke Corporation.