

# Economies exclusives

## Solutions réseau évolutives

Economisez jusqu'à 28 % sur une sélection de testeurs cuivre et fibre. Offre valable sur une période limitée.

**ASSISTANCE GOLD**


Depuis 1992, Fluke Networks propose aux installateurs, techniciens réseau et fournisseurs de garanties du monde entier des testeurs de certification de pointe, réputés pour leur résistance, leur précision, leur facilité d'utilisation et leurs capacités de génération de rapports. Leaders mondiaux dans les domaines de la certification, du dépannage et des outils d'installation, nous bénéficions de la confiance des professionnels de l'installation et de la maintenance d'infrastructures de câblage réseau stratégiques. De la mise en place des centres de données les plus avancés à la restauration de services dans les usines, nous allions fiabilité et performances inégalées pour garantir à nos clients une confiance totale dans leur travail.

Notre plateforme modulaire Versiv™ offre la flexibilité nécessaire pour tester le cuivre et la fibre optique depuis n'importe quel emplacement. Mieux encore, il est compatible avec

LinkWare-PC et LinkWare™ Live, le meilleur logiciel de création de rapports du secteur. Preuve en est : plus de 100 millions de résultats de test ont été chargés par les utilisateurs sur LinkWare™ Live. En support, nous utilisons le programme Fluke Premium Care (Gold), le service d'assistance le plus complet du marché, offrant fiabilité et maîtrise des coûts de maintenance dans le même ensemble.

Célébrez avec nous l'existence de notre plateforme Versiv™/DSX depuis plus de dix ans, en réalisant des économies sur nos modèles les plus vendus (assistance Gold comprise), pendant une durée limitée, du 1er mars au 21 juin 2024.

<https://rb.gy/q75t3q>

100 million  
Global uploads 2023

## Comment ça marche ?

Aucun retour, enregistrement ou tracas. Il vous suffit de contacter votre distributeur local et de profiter de ces remises exceptionnelles.

- 1  Sélectionnez votre modèle
- 2  Achetez-le auprès de votre partenaire local
- 3  Profitez d'économies instantanées

| Modèle               | Prix de vente habituel conseillé en CHF | Prix de vente remisé conseillé en CHF | Montant économisé* en CHF |
|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| DSX-602-PRO/T & Gold | 10911                                   | 8882                                  | 2029                      |
| DSX2-5000/GLD/T      | 14699                                   | 12422                                 | 2277                      |
| DSX2-8000/GLD/T      | 18379                                   | 15314                                 | 3065                      |
| DSX2-5000QI/GT       | 28605                                   | 24096                                 | 4509                      |
| DSX2-8000QI/GLD/T    | 31045                                   | 26345                                 | 4700                      |
| CFP2-100-Q/GLD/T     | 18027                                   | 15314                                 | 2713                      |
| OFP2-100Q/GLD/T      | 14714                                   | 11030                                 | 3684                      |



## Programme Fluke Networks

Avec des remises allant jusqu'à 28 % sur les prix habituels de nos distributeurs agréés, les économies sont significatives.

En outre, les produits les plus vendus dans le cadre de la promotion incluent Fluke Premium Care (Gold). Le service Gold est un programme complet d'assistance et de maintenance pour les produits et les accessoires Fluke Networks. Il offre un niveau d'assistance premium afin de limiter les temps d'arrêt et d'assurer un retour sur investissement élevé.

[www.flukenetworks.com/content/gold-product-support](http://www.flukenetworks.com/content/gold-product-support)

## Résolvez et évitez les problèmes réseau grâce aux testeurs cuivre leaders sur le marché

Fluke Networks est le partenaire le plus fiable du secteur pour les tests de câbles de câblage de Cat. 8 pouvant prendre en charge la transmission de données jusqu'à 40 Gbit/s sur du câblage cuivre à paires torsadées équilibré.

Les testeurs de câbles DSX CableAnalyzer™ fournissent une certification précise et sans erreur, même dans les projets complexes

impliquant plusieurs équipes dans le processus de test, avec différents types de supports et diverses exigences en matière de test. Le DSX repose sur notre conception modulaire Versiv™ qui prend en charge la certification cuivre, les pertes de la fibre optique, le test par réflectométrie optique (OTDR) et l'inspection des extrémités des fibres optiques en un seul appareil.



Fluke Networks  
CertiFiber Pro

Fluke Networks  
DSX-8000



## Accélérez chaque étape de votre certification des fibres optiques

Les fibres se sont avérées être un moyen de transmission fiable et économique, mais elles sont susceptibles d'être contaminées et endommagées. Identifier l'origine des pannes peut être long et gourmand en ressources. CertiFiber Pro vous fournit un instrument de test de perte de la fibre optique avec le temps de certification le plus rapide.

correctement et efficacement, et l'instrument de test de perte de la fibre optique fournit une analyse automatique de conformité/non-conformité aux normes du secteur ou aux limites de test personnalisées. Les modèles DSX et CertiFiber sont tous deux compatibles avec le service LinkWare™ Live basé sur le cloud et les clients peuvent créer rapidement et facilement des rapports PDF professionnels personnalisés avec LinkWare™ PC.

Notre système de gestion ProjX™ garantit que tous les travaux sont effectués

## Relevez les défis des infrastructures à fibres optiques des entreprises avec Optifiber Pro

Utilisant le même système central Versiv™ que les modules DSX et CertiFiber, OptiFiber Pro est notre réflectomètre optique (OTDR) convivial. OptiFiber Pro est optimisé pour les entreprises. Ce réflectomètre est capable de tester les liaisons fibres optiques multimodes et monomodes à des fins de performance, de certification (avec le CertiFiber Pro) et de dépannage.

Le mode de test automatique complet, l'affichage unique « EventMap » et l'autonomie d'une journée de la batterie simplifient les tests et fournissent des résultats dignes d'un expert.

Fluke Networks  
OptiFiber Pro



Les conditions générales s'appliquent. Cette remise est disponible du 1er mars au 21 juin 2024 pour les clients finaux dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège, en Suède et au Danemark (à l'exception de tout pays auquel s'appliquent des sanctions commerciales de l'UE ou des Etats-Unis). La remise offerte est valable pour l'achat de produits éligibles, effectué uniquement auprès des distributeurs agréés Fluke participants, pendant la période de remise. Trouvez un distributeur agréé ici : <https://www.flukenetworks.com/wheretobuy>