

Geprüft. Zuverlässig. Bereit für alle Messungen.

FLUKE
networks™

Sie sparen bis zu 11 000 CHF

bei den fortschrittlichsten Kits für Glasfaser- und Kupferzertifizierungen sowie für die Fehlersuche von Fluke Networks – entwickelt für Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Aufgabe.

Kontaktieren
Sie uns noch
heute für Ihr
Angebot

Aktionszeitraum: 01.09.2026 bis 18.12.2026

Zeitlich begrenzte Einsparungen bei den meistverkauften Lösungen für die Glasfaser- und Kupferzertifizierung sowie für die Fehlersuche. Wählen Sie die Tools aus, die zu Ihrem Workflow passen.



CertiFiber™ Pro Quad-OLTS-Kit

Eine Komplettlösung für die schnelle und genaue Zertifizierung von Singlemode- und Multimode-Glasfaserverbindungen gemäß Industriestandards.

Kategorie: Glasfaser
Artikelnummer 4955805
Teile-Nr. CFP2-100-Q/GLD INT

Sie sparen 4 284 CHF



OptiFiber™ Pro-OTDR-Kit

Eine Problembehandlungs- und erweiterte Testlösung, die Fehler, Dämpfung und Reflexionen in Glasfaserverbindungen aufspürt.

Kategorie: Glasfaser
Artikelnummer 4955462
Teile-Nr. OFP2-100QI/GLD INT

Sie sparen 4 345 CHF



CertiFiber™ Pro Add-On-Kit

Ein Upgrade-Kit, das einer vorhandenen Versiv™-Mainframe-Einheit und einer Remote-Testeinrichtung Glasfaser-Zertifizierungs- hinzufügt (zur Verwendung mit den Serien DSX-5000 und DSX-8000).

Kategorie: Glasfaser
Artikelnummer 4334851
Teile-Nr. CFP-Q-Add

Sie sparen 3 899 CHF



DSX2-5000QI CableAnalyzer™-Kit

Kupfer- und Glasfaserzertifizierung/-inspektion zum Prüfen von Netzwerken bis zu 10 Gigabit Ethernet.

Kategorie: Kupfer- und Glasfaser-Kit
Artikelnummer 4955074
Teile-Nr. DSX2-5000QI/G INT

Sie sparen 5 201 CHF



DSX2-8000QI CableAnalyzer™-Kit

Eine leistungsstarke Lösung zur Zertifizierung und Inspektion von Kupfer- und Glasfaserkabeln – speziell für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke entwickelt.

Kategorie: Kupfer- und Glasfaser-Kit
Artikelnummer 4954687
Teile-Nr. DSX2-8000QI/G INT

Sie sparen 5 678 CHF



DSX2-8000QOI CableAnalyzer™-Kit

Ein fortschrittliches, multifunktionales Zertifizierungspaket, das Kupferzertifizierung, Glasfaserzertifizierung, OTDR-Fehlersuche und Glasfaserinspektion in einer einzigen Lösung kombiniert.

Kategorie: Kupfer- und Glasfaser-Kit
Artikelnummer 4954610
Teile-Nr. DSX2-8000QOI/G INT

Sie sparen 11 517 CHF



DSX-602-PRO CableAnalyzer™-Kit

Eine unverzichtbare Lösung für Tests und Zertifizierungen von strukturierten Kupferverkabelungen mit Twisted-Pair-Kabeln bis Cat 6A mit schnellen 10-Sekunden-Tests.

Kategorie: Kupfer
Artikelnummer 6008226
Teile-Nr. DSX-602-PRO/GLD

Sie sparen 2 045 CHF

Einsparungen werden gegenüber regulären Listenpreisen angezeigt.
Einsparungen variieren je nach Konfiguration. Weitere Angebote finden Sie auf Seite 2.

Sprechen Sie mit Fluke Networks und sorgen Sie bei jeder Glasfaser- und Kupferinstallation souverän für konsistente Qualität.



DSX2-5000 CableAnalyzer™-Kit

Hochpräzise Netzwerktestlösung, die umfassende Konformität mit Standards und Zertifizierungen für Ethernet-Installationen bis Cat 6a und Klasse FA ermöglicht.

Kategorie: Kupfer
 Artikelnummer 4955017
 Teile-Nr. DSX2-5000/GLD INT

Sie sparen 2 948 CHF



DSX2-8000 CableAnalyzer™-Kit

Leistungsstarke Kupferzertifizierung bis Cat 8 und Klasse I/II für die anspruchsvollsten Netzwerke.

Kategorie: Kupfer
 Artikelnummer 4954550
 Teile-Nr. DSX2-8000/GLD INT

Sie sparen 4 937 CHF



Warum Sie sich für Fluke Networks entscheiden sollten

Von der Umsetzung von Hyperscale-Rechenzentren bis hin zur Verbindung von Transport, Versorgungsunternehmen, Smart Cities und erneuerbaren Energien sind Glasfaser- und Kupfernetzwerke das Rückgrat der wichtigsten Projekte auf der ganzen Welt.

Wenn Ausfälle keine Option sind, verlassen sich Experten auf Fluke Networks, um Messungen zu liefern, auf die sie sich verlassen können – ganz gleich, ob sie in den extremsten Klimazonen Diagnosen durchführen oder die größten Rechenzentren zertifizieren.

Jeder Test ist wichtig, und jedes Ergebnis hat Auswirkungen auf die Ausfallsicherheit wichtiger Kommunikation.

Unsere Glasfaser- und Kupferlösungen werden sorgfältig getestet, um zuverlässige Leistungen und Genauigkeit zu bieten. So sind Sie für alle Anforderungen Ihres Netzwerks heute und in Zukunft bestens vorbereitet. Unsere fortschrittlichen Messgeräte bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Schnellere und zuverlässige Zertifizierung von Glasfaser- und Kupferlösungen
- Weniger Wiederholungen, Nachbesserungen und kostspielige Rückrufe
- Erstellen professioneller Berichte, die bei jedem Projekt das Vertrauen Ihrer Kunden stärken
- Einfache Skalierung bei immer schneller und komplexer werdenden Netzwerken, von Cat 6A-Kupferleitungen bis hin zu Glasfaserverbindungen der nächsten Generation

Von Offshore-Windparks bis hin zu Smart Cities – Fluke Networks ist für Sie da.

Weniger Risiko mit Premium Care – Gold-Support

Glasfaser- und Kupfertestgeräte sind erfolgsentscheidend. Premium Care – Gold sorgt dafür, dass sie immer bereit sind, wenn Sie sie brauchen.

Gold-Support reduziert die Gesamtbetriebskosten durch:

- Wegfall unerwarteter Service- und Supportkosten
- Reparatur oder Ersatz von beschädigtem Zubehör
- Jährliche Kalibrierung oder Leistungstests
- Bereitstellung von Leihgeräten zur Minimierung von Ausfallzeiten

Weniger Ausfallzeiten und weniger Überraschungen geben Ihnen und Ihrem Team mehr Vertrauen bei jedem Auftrag.

PremiumCare

Uptime Protection by **FLUKE**



Von extremen Umgebungen bis hin zu alltäglichen Installationen – die Glasfaserlösungen von Fluke Networks sind geprüft, zuverlässig und bereit für alle Messungen.

- Professionelle Ergebnisse liefern
- Mehr Aufträge gewinnen
- Die nächste Welle der digitalen Transformation unterstützen

Entdecken Sie die Glasfaserlösungen, auf die sich Profis verlassen. **Für weitere Informationen** wenden Sie sich an Fluke Networks.



Fluke. Keeping your world up and running.™

[FlukeNetworks.com](https://www.FlukeNetworks.com)

©2026 Fluke Corporation
 Änderungen der technischen Daten vorbehalten
 260624-de EUR

Dieses Dokument darf nur mit schriftlicher Genehmigung durch die Fluke Corporation geändert werden.