

Testati. Affidabili. Pronti a tutto.

Risparmia fino a 11.000 €

sui kit Fluke Networks più avanzati per la certificazione e la ricerca guasti su reti in rame e fibra, progettati per garantire precisione, rapidità e affidabilità in ogni intervento.

Contattaci
oggi stesso
per ricevere la
tua offerta

Periodo della promozione: 01.09.2026-18.12.2026

Risparmia per un periodo limitato sulle soluzioni più richieste per la certificazione e la ricerca guasti su reti in fibra e rame. Scegli gli strumenti più adatti al tuo modo di lavorare.



Kit CertiFiber™ Pro Quad OLTs

Soluzione completa per la certificazione rapida e accurata di collegamenti in fibra monomodale e multimodale secondo gli standard di settore.

Categoria: Fibra
Art. n. 4955805
Cod. CFP2-100-Q/GLD INT

Risparmia 4.257€



Kit OptiFiber™ Pro OTDR

Soluzione di ricerca guasti e di test estesi che individua guasti, attenuazioni e riflessioni nei collegamenti in fibra.

Categoria: Fibra
Art. n. 4955462
Cod. OFP2-100QI/GLD INT

Risparmia 4.318€



Kit CertiFiber™ Pro Add-On

Kit di aggiornamento che aggiunge funzionalità di certificazione della fibra a un mainframe Versiv™ esistente e alla configurazione di test in remoto (da utilizzare con le serie DSX-5000 e DSX-8000).

Categoria: Fibra
Art. n. 4334851
Cod. CFP-Q-Add

Risparmia 3.874€



Kit DSX2-5000QI CableAnalyzer™

Certificazione e ispezione per cavi in rame e fibra per testare reti fino a Ethernet a 10 Gigabit.

Categoria: Kit per rame e fibra
Art. n. 4955074
Cod. DSX2-5000QI/G INT

Risparmia 5.169€



Kit DSX2-8000QI CableAnalyzer™

Soluzione di ispezione e certificazione per cavi in rame e fibra ad alte prestazioni progettata per reti ad alta velocità.

Categoria: Kit per rame e fibra
Art. n. 4954687
Cod. DSX2-8000QI/G INT

Risparmia 5.642€



Kit DSX2-8000QOI CableAnalyzer™

Kit avanzato all-in-one per certificazione che unisce la certificazione di cavi in rame e in fibra, la ricerca guasti OTDR e l'ispezione della fibra in un'unica soluzione.

Categoria: Kit per rame e fibra
Art. n. 4954610
Cod. DSX2-8000QOI/G INT

Risparmia 11.445€



Kit DSX-602-PRO CableAnalyzer™

Soluzione di certificazione e test essenziale per cavi in rame con struttura a doppino ritorto fino a Cat 6A con test veloci da 10 secondi.

Categoria: Rame
Art. n. 6008226
Cod. DSX-602-PRO/GLD

Risparmia 2.032€

Sconti mostrati rispetto ai prezzi di listino regolari. Gli importi possono variare in base alla configurazione. Ulteriori offerte sono disponibili a pagina 2.

Contatta Fluke Networks e aumenta la sicurezza operativa e la qualità dei risultati in ogni installazione in fibra e rame.



Kit DSX2-5000 CableAnalyzer™

Soluzione per test di rete ad alta precisione che offre conformità completa agli standard e certificazione fino a Cat 6A e Classe FA.

Categoria: Rame

Art. n. 4955017

Cod. DSX2-5000/GLD INT

Risparmia 2.930€



Kit DSX2-8000 CableAnalyzer™

Certificazione per cavi in rame ad alte prestazioni fino a Cat 8 e Classe I/II per le reti più impegnative.

Categoria: rame

Art. n. 4954550

Cod. DSX2-8000/GLD INT

Risparmia 4.906€



Perché scegliere Fluke Networks?

Dall'abilitazione dei data center iperscalabili alla connessione di infrastrutture per trasporti, utenze, smart city ed energie rinnovabili, le reti in fibra e rame sono la spina dorsale dei progetti più critici al mondo.

Quando il guasto non è un'opzione, i professionisti si affidano a Fluke Networks per fornire misurazioni affidabili, indipendentemente che si tratti di eseguire la diagnostica nei climi più difficili o certificare i data center più grandi.

Ogni test è importante e ogni risultato determina la resilienza delle comunicazioni vitali.

Le nostre soluzioni in fibra e rame sono rigorosamente testate per offrire precisione e prestazioni affidabili, in modo da essere pronte per qualsiasi esigenza della rete, oggi e in futuro. Con i nostri strumenti di misura avanzati puoi:

- Certificare più rapidamente cavi in fibra e rame in tutta sicurezza
- Ridurre il numero di nuovi test, le rilavorazioni e gli onerosi richiami
- Fornire report professionali che creino fiducia dei clienti in ogni lavoro
- Crescere facilmente con l'aumento della velocità e della complessità delle reti, dal rame Cat 6A alla fibra di nuova generazione

Da parchi eolici offshore a smart city, Fluke Networks offre soluzioni per soddisfare le tue esigenze.

Riduci i rischi con il supporto Premium Care - Gold

Gli strumenti di analisi di cavi in fibra e rame sono di massima importanza. Premium Care - Gold assicura supporto sempre disponibile quando ne hai bisogno.


Il supporto Gold riduce il costo totale di proprietà grazie a:

- Eliminazione dei costi di assistenza e supporto imprevisti
- Copertura per riparazioni o sostituzione accessori danneggiati
- Calibrazione o test delle prestazioni annuale incluso
- Unità di cortesia per ridurre i tempi di fermo

Meno tempi di fermo e meno sorprese offriranno maggiore sicurezza a te e al tuo team in qualsiasi attività.

PremiumCare

Uptime Protection by



Dagli ambienti più estremi alle installazioni di tutti i giorni, le soluzioni fibra Fluke Networks sono testate, affidabili e pronte a tutto.

- Ottieni risultati professionali
- Aumenta le opportunità di business
- Supporta la nuova ondata di trasformazione digitale

Scopri le soluzioni fibra su cui i professionisti fanno affidamento. **Contatta Fluke Networks** per saperne di più.



Fluke. Keeping your world up and running.™

[FlukeNetworks.com](https://www.FlukeNetworks.com)

©2026 Fluke Corporation
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
260624-It EUR

Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.